



Podstawy statywu, typ: V



Dane zamówienia

Numer katalogowy	442120 V
GTIN	7290003243327
Klasa artykułu	46G

Opis

Wykonanie:

Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr. podstawa przyssawkowa: umożliwia mocowanie na wszystkich płaskich i nieporowatych powierzchniach.

Pasuje do :

ramionprzegubowych nr 442110 i 442114.
wersja: Podstawa przyssawkowa
gwint przyłączeniowy: M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego: boczna
siła przyczepności: 350 N
długość: 100 mm
szerokość: 100 mm

Opis techniczny

usytuowanie gwintu przyłączeniowego	boczna
wysokość	26 mm
gwint przyłączeniowy	M8
wersja	Podstawa przyssawkowa

długość	100 mm
siła przyczepności	350 N
szerokość	100 mm

Akcesoria

Ramiona przegubowe 3D typ 240	442114 240
Ramiona przegubowe 3D typ 290	442114 290
Ramiona przegubowe 3D typ 240	442110 240
Ramiona przegubowe 3D typ 290	442110 290
Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ H	442100 H
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ CA	442100 CA