

**Masywne podpórki śrubowe, najwyższa wysokość podpory: 750mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	374400 750
GTIN	4020772072650
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

- wrzeciono ze stali ulepszonej cieplnie; korpus z lakierowanej stali ulepszonej cieplnie;
- wrzeciono z gwintem trapezowym.

wskazówka:

Z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000-375030.

Opis techniczny

szerokość podstawy	190 mm
długość podstawy	220 mm
szerokość rowka	26 mm
wymiar pod klucz głowicy	65 mm
najniższa wysokość podpory	430 mm
nośność	50 kN
rozstaw osi rowków	150 mm

najwyższa wysokość podpory	750 mm
typ	6435S
Rodzaj produktu	Podpórki śrubowe