

**Dociski boczne Bulle, para, z wyposażeniem, szerokość rowka a: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375110 18
GTIN	4020772072995
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Płaska konstrukcja bez wystających śrub mocujących. Docisk działa pod dowolnym kątem do płaszczyzny rowka teowego. W trakcie dociągania śruby bocznej mocowany element dociskany jest pewnie do powierzchni stołu maszyny.

Zastosowanie:

Do bocznego dociskania cienkich płyt bezpośrednio do powierzchni stołu obrabiarki.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

w dostawie::

Wraz z 2 śrubami mocującymi 10.9 wg DIN 912, teowymi wpustami przesuwными i kluczem trzpieniowym 6-kątnym ISO 2936 C.

wskazówka:

Dostarczane tylko parami!

Opis techniczny

do śrub mocujących	M16
szerokość	50 mm
szerokość rowka a	18 mm
wysokość	25 mm
długość	100 mm

typ	6490
Rodzaj produktu	Imadło dociskające