

**Dociski boczne, szerokość rowka a: 28mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375115 28
GTIN	4020772374211
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Niska konstrukcja, dociski boczne pozycjonuje się na obrabianym przedmiocie. Następnie dokręca się śruby mocujące do stołu obrabiarki. Obrabiany przedmiot zostaje zamocowany za pomocą śruby mocującej.

**Zastosowanie:**

**Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów** w celu umożliwienia bezkolizyjnej obróbki całej powierzchni. Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie.

**Materiał:**

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

**Opis techniczny**

siła mocowania $F_2$ pionowa	18 kN
siła mocowania $F_1$ pozioma	36 kN
szerokość rowka a	28 mm
wysokość maksymalna $h_2$	36 mm
wysokość minimalna $h_1$	22 mm
wysokość pośrednia $H_1$	22 mm
gwint G	M20
długość L	152 mm

szerokość B	62 mm
typ	6496
Rodzaj produktu	Imadło dociskające