

**Mitutoyo****Precyzyjny wysokościomierz traserski, wysokość trasowania: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	443500 200
GTIN	4946368091303
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Mocna stopa ze szlifowaną podstawą, **przewodnica hartowana i szlifowana**. Wszystkie elementy stali chromowane na matowo. Czarna, wyraźna skala. Z dokładną regulacją. Nieco podwyższone krawędzie przymiaru zapobiegają uszkodzeniu stali przez suwak. Odczyt zerowy oraz rysik traserski dostos. do wysokości stopki podstawy (możliwość trasowania od punktu 0). Dzięki temu wymiary z rysunku mogą być przenoszone bezpośrednio, bez błędów obliczeniowych. Rysik traserski z **płytką z węglików spiekanych HM**.

**Opis techniczny**

przekrój kolumny pomiarowej	20×6 mm
wysokość trasowania	200 mm
szerokość podstawy	65 mm
długość podstawy	100 mm
Kalibracja	E1
noniusz	1/50 mm

granica błędu	0,03 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
Rodzaj produktu	Wysokościomierze i przyrządy traserskie

## Usługi

Kalibracja wysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 300 mm	024630 300
Kalibracja DAkkSwysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 300 mm	024640 300

## Akcesoria

Zamienny rysik traserski z płytką HM do wysokości trasowania 200 mm	443510 200
---	------------