

Mitutoyo**Precyzyjny wysokościomierz traserski, wysokość trasowania: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	443500 300
GTIN	4946368096223
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Mocna stopa ze szlifowaną podstawą, **przewodnica hartowana i szlifowana**. Wszystkie elementy skali chromowane na matowo. Czarna, wyraźna skala. Z dokładną regulacją. Nieco podwyższone krawędzie przymiaru zapobiegają uszkodzeniu skali przez suwak. Odczyt zerowy oraz rysik traserski dostos. do wysokości stopki podstawy (możliwość trasowania od punktu 0). Dzięki temu wymiary z rysunku mogą być przenoszone bezpośrednio, bez błędów obliczeniowych. Rysik traserski z **płytką z węglików spiekanych HM**. z regulowaną szyną pomiarową.

Opis techniczny

wysokość trasowania	300 mm
przekrój kolumny pomiarowej	28×9 mm
Kalibracja	E1
długość podstawy	135 mm
szerokość podstawy	91 mm
noniusz	1/50 mm

granica błędu	0,04 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
Rodzaj produktu	Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Usługi

Kalibracja wysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 300 mm	024630 300
Kalibracja DAkkSwysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 300 mm	024640 300

Akcesoria

Zamienny rysik traserski z płytką HM do wysokości trasowania 300 mm	443510 300
---	------------