




Przyrządy do pomiarów bicia ze szlifowaną powierzchnią pomiarową, bez czujnika, wysokość ostrzy: 50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	443000 50
GTIN	4030234000169
Klasa artykułu	46K

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy: z dokładną regulacją i otworem uchwyty 8 H7. Ramię poprzeczne można dowolnie ustawiać na wysokości i we wszystkich kierunkach. **Koniki:** przesuwne. Lewy konik z kąłem stałym, prawy konik - z ruchomym. **Ława pomiarowa:** dokładnie szlifowana, z 2 rowkami teowymi. Do mocowania koników (tolerancja H7) lub statywu pomiarowego. **Płaskość wg DIN 874.**

Zastosowanie:

Do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego, a także do pomiarów porównawczych równoległości i średnicy.

w dostawie::

Ława, statyw pomiarowy. koniki bez pryzm.

Opis techniczny

długość podstawy	350 mm
długość ramienia poprzecznego	60 mm
Ø kolumny	16 mm
szerokość podstawy	100 mm
przesunięcie boczne lub wysokościowe koników	±0,01 mm

masa	8 kg
wysokość ostrzy	50 mm
wys. całk. bez statywu pomiarowego	110 mm
szerokość rowka teowego H7	10 mm
Ø ramienia poprzecznego	16 mm
Ø tulei wrzecionowej	16 mm
wysokość kolumny	150 mm
rozstaw kłów maksymalny	200 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
maksymalna obciążalność na parę	10 kg
Rodzaj produktu	Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego

Akcesoria

Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para do maks. Ø obrabianego przedmiotu 32 mm	443050 32
Podpórki z rolkami, para do wysokość ostrzy 50/75 mm	443160 50/75
Statywy przegubowe z nakrętkami teowymi wysięg 200 mm	443295 200
Statywy przegubowe z nakrętkami teowymi wysięg 130 mm	443295 130