


**Uniwersalne, precyzyjne stoliki pomiarowe z granitu, długość stołu: 260mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	442550 260
GTIN	2050001037046
Klasa artykułu	46H

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia pomiarowa docierana precyzyjnie proszkiem diamentowym. Nadzwyczaj sztywna i masywna konstrukcja. Płyta z twardego kamienia naturalnego o wysokiej jakości i twardości. Kolumna chromowana, z gwintem stromym do zgrubnej regulacji ramienia poprzecznego. Stałe ramię pomiarowe wyposażone w **mechanizm precyzyjnej regulacji równoległej**. Otwór do mocowania czujników zegarowych o $\varnothing$ trzpienia 8 mm.

Odchyłka płaskości $\leq 2 \mu\text{m}$.

Opis techniczny

szerokość stołu	140 mm
wysokość pomiarowa maksymalna	200 mm
$\varnothing$ kolumny	35 mm
szerokość powierzchni pomiarowej	140 mm
długość powierzchni pomiarowej	200 mm
masa	9,5 kg

Karta danych

wysięg	120 mm
długość stołu	260 mm
Norma	DIN 876
Kalibracja	D1
Rodzaj produktu	statywów pomiarowych

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/442550-260>