

**Statywy przegubowe z nakrętkami teowymi, wysięg: 130 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	443295 130
GTIN	2050001698827
Klasa artykułu	46L

Opis**Wykonanie:**

Statyw przegubowy z mechanicznym zaciskiem centralnym i dokładną regulacją. Gniazdo do mocowania czujnika (o \varnothing 8 mm lub pryzma).

Pasuje do :

przyrządu do pomiaru ruchu obrotowego nr 443210. Przyrządu do pomiaru ruchu obrotowego nr 443230, przyrządu do pomiaru ruchu obrotowego nr 443000, wielk. 50 i 75.
szerokość nakrętki teowej h6: 10 mm

Opis techniczny

szerokość nakrętki teowej h6	10 mm
wysięg	130 mm