



## Głębokościomierze, zakres pomiarowy: 200mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	418300 200
GTIN	4045197203649
Klasa artykułu	41Z

### Opis

#### Wykonanie:

**Szyna pomiarowa i noniusz chromowane matowo. Noniusz nastawny.** Kontrastowa skala. **Powierzchnie pomiarowe i przyłożenia dokładnie docierane.** Po dokręceniu dodatkowych mostków (nr 418744) można uzyskać większą rozpiętość.

#### Wyp. dodatkowe:

Dodatkowe mostki pomiarowe nr418744 (180-320 mm).

### Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 200 mm
podziałka	1/20 mm
długość mostka	100 mm
przekrój szyny pomiarowej	11×4 mm
długość noniusza	39 mm
Opakowanie	etui
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm
norma	ISO 13385
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane

Kalibracja	A1
Rodzaj produktu	Głębokościomierze

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

## Akcesoria

Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 180 mm	418744 180
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 320 mm	418744 320
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 260 mm	418744 260