


**Uniwersalne, precyzyjne stoliki pomiarowe z granitu, długość stołu: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	442550 300
GTIN	2050001037053
Klasa artykułu	46H

**Opis****Wykonanie:**

Powierzchnia pomiarowa docierana precyzyjnie proszkiem diamentowym. Nadzwyczaj sztywna i masywna konstrukcja. Płyta z twardego kamienia naturalnego o wysokiej jakości i twardości. Kolumna chromowana, z gwintem stromym do zgrubnej regulacji ramienia poprzecznego. Stałe ramię pomiarowe wyposażone w **mechanizm precyzyjnej regulacji równoległej**. Otwór do mocowania czujników zegarowych o  $\varnothing$  trzpienia 8 mm.

**Odchyłka płaskości  $\leq 2 \mu\text{m}$ .**

**Opis techniczny**

szerokość powierzchni pomiarowej	200 mm
długość powierzchni pomiarowej	240 mm
szerokość stołu	200 mm
$\varnothing$ kolumny	35 mm
długość stołu	300 mm
wysięg	120 mm

## Karta danych

masa	13 kg
wysokość pomiarowa maksymalna	200 mm
Norma	DIN 876
Kalibracja	D1
Rodzaj produktu	statywów pomiarowych

### **Odpowiednie produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/442550-300>