



## Przyrządy do pomiarów bicia ze szlifowaną powierzchnią pomiarową, bez czujnika, wysokość ostrzy: 150mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	443000 150
GTIN	4030234000305
Klasa artykułu	46K

### Opis

#### Wykonanie:

**Statyw pomiarowy:** z dokładną regulacją i otworem uchwyty 8 H7. Ramię poprzeczne można dowolnie ustawiać na wysokości i we wszystkich kierunkach. **Koniki:** przesuwne. Lewy konik z kąłem stałym, prawy konik - z ruchomym. **Ława pomiarowa:** dokładnie szlifowana, z 2 rowkami teowymi. Do mocowania koników (tolerancja H7) lub statywu pomiarowego. **Płaskość wg DIN 874.**

#### Zastosowanie:

Do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego, a także do pomiarów porównawczych równoległości i średnicy.

#### w dostawie::

Ława, statyw pomiarowy. koniki bez pryzm.

### Opis techniczny

Ø tulei wrzecionowej	22 mm
długość podstawy	700 mm
szerokość podstawy	180 mm
masa	38 kg
przesunięcie boczne lub wysokościowe koników	±0,01 mm

Ø kolumny	22 mm
wysokość ostrzy	150 mm
rozstaw kłów maksymalny	450 mm
wysokość kolumny	250 mm
wys. całk. bez statywu pomiarowego	250 mm
długość ramienia poprzecznego	125 mm
Ø ramienia poprzecznego	16 mm
szerokość rowka teowego H7	12 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
maksymalna obciążalność na parę	20 kg
Rodzaj produktu	Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego

## Akcesoria

Podpórki z rolkami, para do wysokość ostrzy 100 mm	443160 100
Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para do maks. Ø obrabianego przedmiotu 65 mm	443050 65