



Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para, do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu: 32 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 443050 32 |
| GTIN | 4030234000435 |
| Klasa artykułu | 46K |

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania elementów o nieregularnym kształcie lub bardzo długich. również do części o różnych średnicach.

Pasuje do :

przyrządów do kontroli dokładności ruchu obrotowego nr 443000, wielk. 50 i 75 / 443210.

zakres \varnothing : 2 - 32 mm

wysokość ostrzy: 66 (przy $d = 10$) mm

szerokość nakrętki teowej h_6 : 10 mm

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------|
| do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu | 32 mm |
| wysokość ostrzy | 66 (przy $d = 10$) mm |
| szerokość nakrętki teowej h_6 | 10 mm |
| zakres \varnothing | 2 - 32 mm |

