



## Głębokościomierze cyfrowe uniwersalne, zakres pomiarowy: 400 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	418770 400
GTIN	2050001670861
Klasa artykułu	46P

### Opis

#### Wykonanie:

Uniwersalny głębokościomierz z wymiennymi końcówkami pomiarowymi. Do pomiarów podcięć, rowków, wycięć, odsadzeń itp.

#### w dostawie::

Głębokościomierz, końcówki pomiarowe z podwójnym hakiem nr 418772, wielk. A, 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

#### Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 498948. Kończówki pomiarowe nr 418772. Mostek pomiarowy nr 418774.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

Kalibracja: A2

Przełączalny odczyt: 0,01 mm

Przełączalny odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość mostka: 150 mm

przekrój szyny pomiarowej: 12x4 mm

### Opis techniczny

długość mostka	150 mm
Kalibracja	A2
zakres pomiarowy	0 - 400 mm
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
przekrój szyny pomiarowej	12×4 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Przełączalny odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja głębokościomierzy hakowych maks. zakres pomiarowy 500 mm	011200 500
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Głębokościomierze hakowe maks. zakres pomiarowy 500 mm	011250 500

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe Duplex typ 2	498950 2
Przewody przyłączeniowe Duplex typ USB2	498950 USB2
Nadajnik typ S6	498966 S6

Mostki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 długość mostka 500 mm	418774 500
Mostki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 długość mostka 400 mm	418774 400
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 typ D	418772 D
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Mostki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 długość mostka 600 mm	418774 600
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 typ C	418772 C
Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 typ B	418772 B
Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 typ A	418772 A