




Urządzenia RPG do pomiarów bicia, do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	443300 50
GTIN	2050001944733
Klasa artykułu	46L

Opis

Wykonanie:

Solidna konstrukcja umocowana na łożyskach tocznych, walcowych.

typ RPG do pomiarów w produkcji seryjnej, z uchwytnymi nastawnymi i 1 saniami pomiarowymi (pozawielk. 30).

Zastosowanie:

Urządzenia do pomiarów ruchu obrotowego służą do prac kontrolnych na pow. zewnętrznych, wewnętrznych i czołowych obracających się elementach.

Klasa dokładności:

Dokładność ruchu obrotowego: **0,002 mm.**

w dostawie::

Klucz do obsługi oraz ośka (bez czujników zegarowych).

Wyp. dodatkowe:

Sanie krzyżowe do pomiaru płaszczyzn.

Sanie pomiarowe z tuleją wrzecionową lub rolkami podporowymi.

Ramię przegubowe z uchwytem przyrządów pomiarowych.

Rolki podporowe z węglików spiekanych.

napęd elektryczny z transformatorem regulacyjnym. Pneumatyczne ramię obrotowe z rolką mocującą.

wskazówka:

Wszystkie typy urządzeń dostarczane na zamówienie z innym typem rolek (rolki do podcięć lub rolki walcowe).

Opis techniczny

Karta danych

długość podstawy	400 mm
Ø rolki	50 mm
do Ø obrabianego przedmiotu	4 - 50 mm
szerokość podstawy	160 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	50 mm
typ rolek	rolki walcowe
masa	11 kg
Rodzaj produktu	Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego