



Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para, do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 65 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	443050 65
GTIN	4030234000428
Klasa artykułu	46K

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania elementów o nieregularnym kształcie lub bardzo długich. również do części o różnych średnicach.

Pasuje do :

przyrządów do kontroli dokładności ruchu obrotowego nr 443000, wielk. 100 i 150.

zakres Ø: 2 - 65 mm

wysokość ostrzy: 99 (przy d = 10) mm

szerokość nakrętki teowej h6: 12 mm

Opis techniczny

wysokość ostrzy	99 (przy d = 10) mm
szerokość nakrętki teowej h6	12 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	65 mm
zakres Ø	2 - 65 mm

