



Głębokościomierze cyfrowe uniwersalne, zakres pomiarowy: 500 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	418770 500
GTIN	2050001670878
Klasa artykułu	46P

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny głębokościomierz z wymiennymi końcówkami pomiarowymi. Do pomiarów podcięć, rowków, wycięć, odsadzeń itp.

w dostawie::

Głębokościomierz, końcówki pomiarowe z podwójnym hakiem nr 418772, wielk. A, 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 498948. Kończówki pomiarowe nr 418772. Mostek pomiarowy nr 418774.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

Kalibracja: A2

Przełączalny odczyt: 0,01 mm

Przełączalny odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość mostka: 150 mm

przekrój szyny pomiarowej: 12x4 mm

Opis techniczny

przekrój szyny pomiarowej	12×4 mm
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
długość mostka	150 mm
Kalibracja	A2
zakres pomiarowy	0 - 500 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Przełączalny odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja głębokościomierzy hakowych maks. zakres pomiarowy 500 mm	011200 500
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Głębokościomierze hakowe maks. zakres pomiarowy 500 mm	011250 500

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
	418774 500

Mostki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770
długość mostka 500 mm

Mostki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770
długość mostka 400 mm

418774 400

Odbiornik / interfejs klawiatury USB

498965

Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 typ
D

418772 D

Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 typ
C

418772 C

Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 typ
B

418772 B

Przewody przyłączeniowe Duplex typ 2

498950 2

Nadajnik typ S6

498966 S6

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB

498975

Mostki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770
długość mostka 600 mm

418774 600

Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 typ
A

418772 A

Przewody przyłączeniowe Duplex typ USB2

498950 USB2