

**Mały stolik pomiarowy, Typ: 115****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	442930 115
GTIN	4030234000374
Klasa artykułu	46K

Opis**Wykonanie:**

Solidna podstawa z żeliwa ze stabilną prowadnicą i uchw. do czujników. Pow. stolika hartowana, szlifowana i docierana. Uchwyt do czujników zegarowych o \varnothing 8 mm.

Powierzch. stolika z rowkami do odprow. pyłu. Stabilne wyk. bez precyz. regulacji.

Odchyłka płaskości $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibracja: D1

wysięg: 135 mm

wysokość pomiarowa maksymalna: 150 mm

\varnothing kolumny: 28 mm

\varnothing ramienia poprzecznego: 20 mm

długość stołu: 115 mm

szerokość stołu: 98 mm

Opis techniczny

wys. całkowita	284 mm
wysięg	135 mm
masa	7,1 kg

szerokość stołu	98 mm
wysokość pomiarowa maksymalna	150 mm
długość stołu	115 mm
Ø kolumny	28 mm
Ø ramienia poprzecznego	20 mm
norma	DIN 876/0
Kalibracja	D1
Rodzaj produktu	Mały stolik pomiarowy

Usługi

Kalibracja statywów pomiarowych maks. wielkość stolika 400X400 mm	016220 400X400
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja statywów pomiarowych maks. wielkość stolika 400X400 mm	024580 400X400