

Garant**Przyrząd nastawczy, typ: VG1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	354760 VG1
GTIN	4045197436498
Klasa artykułu	31E

Opis**Wykonanie:**

- 15-calowy ekran dotykowy, intuicyjna i łatwa obsługa przez symbole.
- Urządzenie kalibracyjne na uchwycie podstawowym.
- Kamera cyfrowa z powiększeniem 24-krotnym.
- Szybka regulacja obu osi (X i Y) osobno lub jednocześnie.
- Regulacja precyzyjna obu osi (X/Z).
- Wrzeczono z pozycjonowaniem 4x 90° i hamulcem.
- Błąd ruchu obrotowego lub ruchu w płaszczyźnie wrzeczona maks. 2 µm.

Urządzenie współpracuje z opcjonalnym, symulującym warunki zbliżone do produkcyjnych oprogramowaniem Hoffmann Group Connected.

Zalety:

Nabywając to urządzenie, otrzymują Państwo kompatybilny element umożliwiający realizację cyfrowych procesów produkcji połączonych w sieć. Możliwość poprawy produktywności w połączeniu z odpowiednim modułem oprogramowania.

Zastosowanie:

Do pomiarów i wstępnego ustawiania narzędzi na maszynie lub w centrum obróbkowym.

w dostawie:

Urządzenie kalibracyjne na uchwycie podstawowym, klawiatura, półki blaszane, środek do czyszczenia krawędzi i program pomiarowy w popularnych językach obcych.

Wyp. dodatkowe:

- Szafka dolna nr 354767.
- Redukcje nr 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.

- Drukarka etykiet nr 085505 rozm. LW550 (DYMO).
- Etykiety nr 085565.
- Pokrywa nr 354789 rozm. 1.

wskazówka:

Zdjęcie może odbiegać od oryginału.

Opis techniczny

masa	150 kg
sterowanie pomiarami	elektroniczny układ pomiar. sterowany przez PC
szerokość podstawy	860 mm
głębokość	590 mm
Szerokość całkowita	1500 mm
szybkie przestawianie	elektromagnetyczne
metoda pomiarowa	Ekran dotykowy 15 cali do przetwarzania obrazu
wysokość	1060 mm
Uchwyty podstawowe	SK50
Obciążenie wrzeciona	100 kg
zakres pomiaru X	400 mm
zakres pomiaru Z	500 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Seria	Hoffmann Group Connected
Seria	VG1
złącze	Hoffmann Group Connected
Rodzaj produktu	Przyrządy nastawcze

Akcesoria

Zestaw etykiet adresowych, białych szerokość etykiety ×
wysokość etykiety 36X89 mm

085565 36X89

Pokrowiec chroniący przed pyłem, 2-elem. Typ 1	354789 1
Szafka dolna do przyrządu nastawczego szerokość 1500 mm	354767 1500
Zestaw etykiet adresowych, białych szerokość etykiety × wysokość etykiety 28X89 mm	085565 28X89
Przyrządy do pomiaru środka obrotu	354785
Środek do czyszczenia krawędzi skrawających	354788
RedukcjeSK50 / HSK uchwyt podstawowy SK/ redukcja HSK 50/H100	354775 50/H100
RedukcjeSK50 / VDI uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI 50/V40	354773 50/V40
RedukcjeSK50 / VDI uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI 50/V20	354773 50/V20
RedukcjeSK50 / VDI uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI 50/V30	354773 50/V30
RedukcjeSK50 / VDI uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI 50/V50	354773 50/V50
RedukcjeSK50 / PSC uchwyt podstawowy SK/ redukcja PSC 50/C63	354777 50/C63
RedukcjeSK50 / VDI uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI 50/V16	354773 50/V16
RedukcjeSK50 / VDI uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI 50/V25	354773 50/V25
RedukcjeSK50 / HSK uchwyt podstawowy SK/ redukcja HSK 50/H50	354775 50/H50
RedukcjeSK50 / HSK uchwyt podstawowy SK/ redukcja HSK 50/H63	354775 50/H63
RedukcjeSK50 / HSK uchwyt podstawowy SK/ redukcja HSK 50/H40	354775 50/H40
RedukcjeSK50 / PSC uchwyt podstawowy SK/ redukcja PSC 50/C32	354777 50/C32
RedukcjeSK50 / PSC uchwyt podstawowy SK/ redukcja PSC 50/C40	354777 50/C40
RedukcjeSK50 / PSC uchwyt podstawowy SK/ redukcja PSC 50/C50	354777 50/C50

RedukcjeSK50 / PSC uchwyt podstawowy SK/ redukcja PSC
50/C80

354777 50/C80