

HOLEX**Mały stolik pomiarowy, Typ: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	442934 80
GTIN	4045197551269
Klasa artykułu	42D

Opis**Wykonanie:**

Solidna podstawa z żeliwa ze stabilną prowadnicą i uchwy. do czujników. Pow. stolika hartowana, szlifowana i docierana. Uchwyt do czujników zegarowych o \varnothing 8 mm.

Powierzch. stolika z rowkami do odprow. pyłu. Stabilne wyk. bez precyz. regulacji.

Odchyłka płaskości $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibracja: D1

wysięg: 60 mm

wysokość pomiarowa maksymalna: 110 mm

\varnothing kolumny: 24,4 mm

długość stołu: 80 mm

szerokość stołu: 80 mm

wys. całkowita: 210 mm

Opis techniczny

wysięg	60 mm
szerokość stołu	80 mm
masa	2,5 kg

wysokość pomiarowa maksymalna	110 mm
Ø kolumny	24,4 mm
długość stołu	80 mm
wys. całkowita	210 mm
norma	DIN 876/0
Kalibracja	D1
Rodzaj produktu	Mały stolik pomiarowy

Usługi

Kalibracja statywów pomiarowych maks. wielkość stolika 400X400 mm	016220 400X400
Znakowanie opis laserowy Typ	018940