

HOLEX®**Wysokościomierze traserskie z lupą, wysokość trasowania: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	443805 300
GTIN	4045197204714
Klasa artykułu	42D

Opis**Wykonanie:**

Stabilna podstawa z docieraną powierzchnią ustawienia. Dokładność odczytu 0,02 mm przy regulacji dokładnej. Rysik traserski **pokryty węglnikami spiekanyymi**. Z przesuwną szyną pomiarową, lupą i śrubą ustalającą.

norma: Norma zakładowa

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: E1

noniusz: 1/50 mm

granica błędu: 0,06 mm

przekrój kolumny pomiarowej: 28×9 mm

długość podstawy: 135 mm

szerokość podstawy: 90 mm

Opis techniczny

Kalibracja	E1
szerokość podstawy	90 mm
wysokość trasowania	300 mm

długość podstawy	135 mm
przekrój kolumny pomiarowej	28×9 mm
noniusz	1/50 mm
granica błędu	0,06 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX

Usługi

Kalibracja wysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 300 mm	014350 300
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Zamienny rysik traserski z płytką HM	443814
Zastępczy rysik traserski, z węglikiem spiekany. Typ E	443816 E
Zastępczy rysik traserski, z węglikiem spiekany. Typ R	443816 R