



## Szlifierki taśmowe GI, Typ: 790205



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077613 790205
GTIN	2050001676788
Klasa artykułu	03H

### Opis

#### Wykonanie:

Szlifierki taśmowe GRIT GI zostały opracowane dla wysokich wymagań przemysłu: **Solidna konstrukcja** dzięki **silnikom o szczególnie dużej mocy**.

- **wysoka ekonomiczność** dzięki dużej wydajności,
- **wydajny silnik o mocy 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz)**,
- **opatentowany system napinania taśmy**,
- **duże bezpieczeństwo pracy: ogranicznik, rozm. szczeliny i osłona oczu regulowane indywidualnie**.

**moduł podstawowy** do przemysłowego szlifowania szlifierkami taśmowymi

- **komfortowa obsługa, praca bez wibracji**
- **ze stałą prędkością obrotową umożliwiającą wysoką wydajność skrawania**
- **możliwość podłączenia do centralnej instalacji wyciągowej**.

#### Zastosowanie:

z podstawami o nr 077614 jako **szlifierka taśmowa**, z modułami dodatkowymi do obróbki **promieni, płaszczyzn, wzdłużnej, szlifowania Centerless i usuwania zadziorów**.

#### w dostawie::

Wtyczka CEE (16A), 1 taśma szlifierska.

#### wskazówka:

Taśmy ściernie patrz nr od 558310 i nr 558453-56.

### Opis techniczny

szerokość taśmy	150 mm
-----------------	--------

masa	82 kg
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	1500 min <sup>-1</sup>
oznaczenie producenta	GI 150 2H
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	3000 min <sup>-1</sup>
długość linki	2000 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki taśmowe

## Akcesoria

Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 60	558453 60
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 120	558454 120
Podstawy pod maszyny Typ 99001003	077614 99001003
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)ZK713X ziarnistość 120	558330 120
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 80	558454 80
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 36	558456 36
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)ZK713X ziarnistość 60	558330 60
Podstawy pod maszyny Typ 99001004	077614 99001004
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 36	558453 36
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)ZK713X ziarnistość 40	558330 40
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 120	558453 120
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)ZK713X ziarnistość 80	558330 80
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 36	558454 36
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 60	558454 60
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 80	558453 80

