

**Śruby teowe (10.9. / 8.8.) kompletne, Typ: 2824400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375300 2824400
GTIN	4020772081126
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

**wykonanie standardowe**, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).

Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

**Norma:**

**DIN 787**

**w dostawie::**

**komplet**, z bardzo grubą podkładką nr 375340 i nakrętką wysoką nr 375385.

**wskazówka:**

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

**Opis techniczny**

wysokość k	18 mm
długość gwintu b	240 mm
szerokość nakrętki e	44 mm
wymiar nominalny rowka teowego	28 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	27,7 mm
gwint G	M24
długość L	400 mm
typ	787

Rodzaj produktu

Śruba do rowków