



## Śruby teowe (10.9. / 8.8.) pojedyncze, typ: 1412200



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	375305 1412200
GTIN	4020772080488
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

**wykonanie standardowe**, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).

Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

#### Norma:

**DIN 787**

#### w dostawie::

**pojedyncze** śruby, bez nakrętki i podkładki.

#### Wyp. dodatkowe:

podkładki zob. nr 375340, nakrętki wysokie nr 375385

#### wskazówka:

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

wymiar nominalny rowka teowego: 14 mm

gwint G: M12

długość L: 200 mm

długość gwintu b: 120 mm

mniejsza szerokość nakrętki a: 13,7 mm

szerokość nakrętki e: 22 mm

### Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	14 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	13,7 mm
długość gwintu b	120 mm

wysokość k	8 mm
szerokość nakrętki e	22 mm
gwint G	M12
długość L	200 mm
typ	787