



## Śruby teowe (10.9. / 8.8.) pojedyncze, Typ: 6625



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	375305 6625
GTIN	4020772084004
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

**wykonanie standardowe**, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).

Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

#### Norma:

**DIN 787**

#### w dostawie::

**pojedyncze** śruby, bez nakrętki i podkładki.

#### Wyp. dodatkowe:

podkładki zob. nr 375340, nakrętki wysokie nr 375385

#### wskazówka:

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

### Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	6 mm
szerokość nakrętki e	10 mm
wysokość k	4 mm
długość gwintu b	15 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	5,7 mm
gwint G	M6
długość L	25 mm

typ	787
Rodzaj produktu	Śruba do rowków