


Garant**Zestawy wiertel krętych HSS nr 114150, do uzupełniania, bez powłoki, Typ: 6-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115140 6-10
GTIN	4045197024435
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce, precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

Waporyzowane do $\varnothing 2,4$ mm.

Końcówka o kształcie C od wielk. 4 mm

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 6 - 10 mm

liczba wiertel: 41

stopniowanie średnic wiertel co: 0,1 mm

Opis techniczny

stopniowanie średnic wiertel co	0,1 mm
zakres wiertel	6 - 10 mm
liczba wiertel	41
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba zębów Z	2
powłoka	bez powłoki

Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte