



Głębokościomierze cyfrowe, zakres pomiarowy: 300mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	418802 300
GTIN	4045197528889
Klasa artykułu	42A

Opis

Wykonanie:

Czytelny cyfrowy wyświetlacz. Optymalny przesuw dzięki **podwójnym przewodnikom pryzmowym**. Mostek pomiarowy z aluminium z powłoką twardą i dwoma otworami (M2,5) przestawionymi o 90°, do mocowania końcówek pomiarowych.

w dostawie::

Wraz z trzpieniem pomiarowym nr 434900 wielk.2, 3 mostkami pomiarowymi (150, 300 i 450mm), 1 bateria nr 081560 wielk. LR44 i protokół kontroli fabrycznej.

Wyp. dodatkowe:

Wszystkie trzpienie zamienne i specjalne nr 434900 - 434915, z gwintem M2,5.

Opis techniczny

Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
przekrój szyny pomiarowej	23,5 × 9 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Przełączalny odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,04 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 LR44
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii

norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Głębokościomierze

Usługi

Kalibracja DAkkSsuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	021010 300
Kalibracjasuwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	021000 300

Akcesoria

Trzpień stalowy Typ 2	434900 2
Trzpień stalowy Typ 29/20	434900 29/20
Trzpień stalowy Typ 11/15	434900 11/15
Trzpień z HM Typ 18/1	434910 18/1
Trzpień stalowy Typ 10	434900 10
Trzpień stalowy Typ 28	434900 28
Trzpień z HM Typ 2	434910 2
Trzpień stalowy Typ 14	434900 14
Trzpień stalowy Typ 30/10	434900 30/10
Trzpień stalowy Typ 14/40	434900 14/40
Trzpień z HM Typ 18/5	434910 18/5
Trzpień stalowy Typ 18/4	434900 18/4
Trzpień stalowy Typ 12	434900 12
Trzpień z HM Typ 10	434910 10
Trzpień stalowy Typ 14/20	434900 14/20

Trzpienie stalowe Typ 11/35	434900 11/35
Trzpienie stalowe Typ 29/10	434900 29/10
Trzpienie z HM Typ 17	434910 17
Trzpienie stalowe Typ 18/3	434900 18/3
Trzpienie z HM Typ 11	434910 11
Trzpienie z HM Typ 18/3	434910 18/3
Trzpienie z HM Typ 14	434910 14
Trzpienie stalowe Typ 24	434900 24
Trzpień rubinowy Typ 2	434915 2
Trzpienie stalowe Typ 18/5	434900 18/5
Trzpienie stalowe Typ 20	434900 20
Trzpienie z HM Typ 18/4	434910 18/4
Trzpienie stalowe Typ 13	434900 13
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii LR44	081560 LR44
Trzpienie stalowe Typ 17	434900 17
Trzpienie z HM Typ 18/2	434910 18/2
Trzpienie stalowe Typ 11/20	434900 11/20
Trzpienie stalowe Typ 14/15	434900 14/15
Trzpienie stalowe Typ 18/1	434900 18/1
Trzpienie stalowe Typ 39	434900 39
Trzpienie z HM Typ 18/6	434910 18/6
Trzpienie stalowe Typ 18/6	434900 18/6
Trzpienie stalowe Typ 15	434900 15
Trzpienie stalowe Typ 11	434900 11
Trzpienie stalowe Typ 18/2	434900 18/2
Trzpienie stalowe Typ 11/25	434900 11/25
Trzpienie stalowe Typ 11/30	434900 11/30
Trzpienie stalowe Typ 16	434900 16
Trzpienie z HM Typ 16	434910 16

Trzpienie stalowe Typ 14/30

434900 14/30