

**Śruby teowe (10.9. / 8.8.) pojedyncze, Typ: 8832****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375305 8832
GTIN	4020772084035
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

**wykonanie standardowe**, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).

Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

**Norma:**

**DIN 787**

**w dostawie::**

**pojedyncze** śruby, bez nakrętki i podkładki.

**Wyp. dodatkowe:**

podkładki zob. nr 375340, nakrętki wysokie nr 375385

**wskazówka:**

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

**Opis techniczny**

szerokość nakrętki e	13 mm
wymiar nominalny rowka teowego	8 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	7,7 mm
wysokość k	6 mm
długość gwintu b	22 mm
gwint G	M8
długość L	32 mm

typ	787
Rodzaj produktu	Śruba do rowków