

Mitutoyo**Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie z wyjściem danych,
wysokość trasowania: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	445135 300
GTIN	6923903400118
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD do łatwych, bezbłędnych odczytów (wysokość cyfr 10 mm). Szybkie i dokładne ustawianie prostym, obsługiwanym bezpośrednio kółkiem ręcznym. Mocne, stabilne wykonanie z solidną podstawą i ergonomicznie uformowanym chwytem dla łatwego użytkowania. Zero/ABS do zerowania w każdej dowolnej pozycji (np. pomiary porównawcze) lub powrót do skali bezwzględnej.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357

1 rysik traserski HM, nr 443510, wielk. 300 (pasuje do obu wielkości).

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt nr 445180, przewód do transmisji danych 497080.

norma: Norma zakładowa

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Złącze Digimatic

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Kalibracja: E1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

przekrój kolumny pomiarowej: 35×15 mm

trwałość baterii ok.: 2000 h
 długość podstawy: 160 mm
 szerokość podstawy: 122 mm

Opis techniczny

długość podstawy	160 mm
przekrój kolumny pomiarowej	35×15 mm
szerokość podstawy	122 mm
masa	4,6 kg
wysokość trasowania	300 mm
granica błędu	0,03 mm
odczyt	0,01 mm
trwałość baterii ok.	2000 h
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	E1

Usługi

Kalibracja wysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 300 mm	014350 300
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
--------------------------------------	--------

Przewody przyłączeniowe typ D2	497080 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497100 USB2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Przewody przyłączeniowe typ USB2	497080 USB2
Nadajnik typ S1	498966 S1
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497100 D1
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497100 D2
Zamienny rysik traserski z płytką HM do wysokości trasowania 300 mm	443510 300
Uchwyt 4-kątny	445180
Przewody przyłączeniowe typ D1	497080 D1
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357