

HOLEX**Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie, wysokość trasowania: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	443850 300
GTIN	4045197204745
Klasa artykułu	42D

Opis**Wykonanie:**

Wysokościomierz cyfrowy i przyrząd do trasowania z precyzyjną regulacją. Masywna podstawa o szlifowanej powierzchni. Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Rysik traserski z płytką z węglików spiekanych.

Funkcja:

Położenie zerowe w każdej pozycji.
Przycisk zatrzymania wyniku (HOLD).
ABS / INC / TOL i SET.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357,
1 rysik traserski z HM nr 443851.
Kalibracja: E1
odczyt: 0,01 mm
odczyt: 0,0005 cal
granica błędu: 0,05 mm
przekrój kolumny pomiarowej: 23×6,1 mm
długość podstawy: 135 mm
szerokość podstawy: 90 mm

Opis techniczny

szerokość podstawy	90 mm
długość podstawy	135 mm
wysokość trasowania	300 mm
masa	2,1 kg
przekrój kolumny pomiarowej	23×6,1 mm
granica błędu	0,05 mm
odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,01 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	E1
Rodzaj produktu	Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Usługi

Kalibracja wysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 300 mm	014350 300
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Zamienny rysik traserski z płytką HM do wysokości trasowania 600 mm	443851 600
Zamienny rysik traserski z płytką HM do wysokości trasowania 300 mm	443851 300

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357

081560 357