

**Śruby teowe (10.9. / 8.8.) kompletne, Typ: 1816250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375300 1816250
GTIN	4020772081041
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

**wykonanie standardowe**, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).

Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

**Norma:**

**DIN 787**

**w dostawie::**

**komplet**, z bardzo grubą podkładką nr 375340 i nakrętką wysoką nr 375385.

**wskazówka:**

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

**Opis techniczny**

mniejsza szerokość nakrętki a	17,7 mm
wysokość k	10 mm
wymiar nominalny rowka teowego	18 mm
szerokość nakrętki e	28 mm
długość gwintu b	150 mm
gwint G	M16
długość L	250 mm
typ	787

Rodzaj produktu

Śruba do rowków