

HOLEX**Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie, wysokość trasowania: 600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	443850 600
GTIN	4045197204752
Klasa artykułu	42D

Opis**Wykonanie:**

Wysokościomierz cyfrowy i przyrząd do trasowania z precyzyjną regulacją. Masywna podstawa o szlifowanej powierzchni. Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Rysik traserski z płytką z węglików spiekanych.

Funkcja:

Położenie zerowe w każdej pozycji.
Przycisk zatrzymania wyniku (HOLD).
ABS / INC / TOL i SET.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357,
1 rysik traserski z HM nr 443851.
Kalibracja: E1
odczyt: 0,01 mm
odczyt: 0,0005 cal
granica błędu: 0,07 mm
przekrój kolumny pomiarowej: 30,9×10,7 mm
długość podstawy: 180 mm
szerokość podstawy: 120 mm

Opis techniczny

wysokość trasowania	600 mm
szerokość podstawy	120 mm
przekrój kolumny pomiarowej	30,9×10,7 mm
długość podstawy	180 mm
masa	3,4 kg
granica błędu	0,07 mm
odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,01 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	E1
Rodzaj produktu	Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Usługi

Kalibracja wysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 1000 mm	014350 1000
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Zamienny rysik traserski z płytką HM do wysokości trasowania 300 mm	443851 300
Zamienny rysik traserski z płytką HM do wysokości trasowania 600 mm	443851 600

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357

081560 357