

HOLEX®**Imadła montażowe, SK, HSK, dla chwytu stożkowego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	358680 40
GTIN	4045197152992
Klasa artykułu	32B

Opis**Wykonanie:**

Cecha: powierzchnia przyłożenia z jednej strony 15°, do montażu i demontażu narzędzi skrawających i sworzni dociągających w jednym zamocowaniu.

- aluminium eloksalowane
- **SK: Nakrętki teowe ze stali C15, szlifowane i utwardzane dyfuzyjnie.**
- **HSK: Szyna nośna do blokowania przez rowki nośne.**

Do SK.

długość: 80 mm

szerokość: 80 mm

wysokość: 60 mm

Opis techniczny

długość	80 mm
dla chwytu stożkowego	40 mm
szerokość	80 mm
wysokość	60 mm
uchwyt	SK, HSK

