

**Garant****Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Klasa artykułu	41B

**Opis****Wykonanie:**

**Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.** Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

**Grzechotka precyzyjna do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.**

**w dostawie::**

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

**Opis techniczny**

odczyt	0,01 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
Ø bębena pomiarowego	19 mm
Kalibracja	B1
norma	DIN 863
grzechotka precyzyjna	tak

Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

## Usługi

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25
Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100