

**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420200 0-25
GTIN	4045197203762
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:****Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików**

spiekanych.
Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.
Dźwignia ustalająca.
Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.
Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

w dostawie::

od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	B1
granica błędu	2 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik

Rodzaj produktu

Mikrometr

UsługiKalibracja Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego
maks. zakres pomiarowy 25 mm

022000 25

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca
nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm

022010 100