

HOLEX®**Imadła montażowe, SK, HSK, dla chwytu stożkowego: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	358680 50
GTIN	4045197153005
Klasa artykułu	32B

Opis**Wykonanie:**

Cecha: powierzchnia przyłożenia z jednej strony 15°, do montażu i demontażu narzędzi skrawających i sworzni dociągających w jednym zamocowaniu.

- aluminium eloksalowane
- **SK: Nakrętki teowe ze stali C15, szlifowane i utwardzane dyfuzyjnie.**
- **HSK: Szyna nośna do blokowania przez rowki nośne.**

Do SK.

długość: 120 mm

szerokość: 100 mm

wysokość: 100 mm

Opis techniczny

wysokość	100 mm
długość	120 mm
dla chwytu stożkowego	50 mm
szerokość	100 mm

uchwyt

SK, HSK