



## Śruby teowe (10.9. / 8.8.) pojedyncze, typ: 202080



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 375305 202080 |
| GTIN             | 4020772084103 |
| Klasa artykułu   | 35A           |

### Opis

#### Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

**wykonanie standardowe**, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).

Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

#### Norma:

**DIN 787**

#### w dostawie::

**pojedyncze** śruby, bez nakrętki i podkładki.

#### Wyp. dodatkowe:

podkładki zob. nr 375340, nakrętki wysokie nr 375385

#### wskazówka:

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

wymiar nominalny rowka teowego: 20 mm

gwint G: M20

długość L: 80 mm

długość gwintu b: 55 mm

mniejsza szerokość nakrętki a: 19,7 mm

szerokość nakrętki e: 32 mm

### Opis techniczny

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| wysokość k                     | 12 mm |
| wymiar nominalny rowka teowego | 20 mm |
| długość gwintu b               | 55 mm |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| szerokość nakrętki e          | 32 mm   |
| mniejsza szerokość nakrętki a | 19,7 mm |
| gwint G                       | M20     |
| długość L                     | 80 mm   |
| typ                           | 787     |