

Mitutoyo**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

od wielk. 100–125, lakierowany kabłąk żeliwny.

w dostawie::

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 2 µm

Ø wrzeciona: 6,35 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 25 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
skok wrzeciona	1/50 mm

Ø wrzeciona	6,35 mm
wykonanie powierzchni pomiarowej	Substrat węglika spiekanego
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	B1
granica błędu	2 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100