

Garant**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 25-50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420402 25-50
GTIN	4045197367334
Klasa artykułu	41B

Opis**Wykonanie:**

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

Grzechotka precyzyjna do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.

w dostawie::

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	25 - 50 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
odczyt	0,01 mm
liczba wzorców nastawczych	1
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Ø bębena pomiarowego	19 mm
Kalibracja	B2
norma	DIN 863

grzechotka precyzyjna	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100
Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25 mm	421100 25
---	-----------