

HOLEX®**Imadła montażowe, SK, HSK, dla chwytu stożkowego: 30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	358680 30
GTIN	4045197329189
Klasa artykułu	32B

Opis**Wykonanie:**

Cecha: powierzchnia przyłożenia z jednej strony 15°, do montażu i demontażu narzędzi skrawających i sworzni dociągających w jednym zamocowaniu.

- aluminium eloksalowane
- **SK: Nakrętki teowe ze stali C15, szlifowane i utwardzane dyfuzyjnie.**
- **HSK: Szyna nośna do blokowania przez rowki nośne.**

Do SK.

długość: 60 mm

szerokość: 60 mm

wysokość: 46 mm

Opis techniczny

szerokość	60 mm
wysokość	46 mm
długość	60 mm
dla chwytu stożkowego	30 mm
uchwyt	SK, HSK

