

Mahr**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 420410 0-25 |
| GTIN | 4059192003647 |
| Klasa artykułu | 43A |

Opis**Wykonanie:****Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.**

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.

Dźwignia ustalająca.

Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.

Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

w dostawie::

od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębena pomiarowego: 17,5 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|---------|
| Ø bębena pomiarowego | 17,5 mm |
| odczyt | 0,01 mm |
| Ø wrzeciona | 6,5 mm |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm |

| | |
|--------------------|------------------|
| zakres pomiarowy | 0 - 25 mm |
| Kalibracja | B1 |
| norma | DIN 863 |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |

Usługi

| | |
|---|-----------|
| Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm | 012050 25 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |