

 Mahr**Mikrometr zewnętrzny, zakres pomiarowy: 25-50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420410 25-50
GTIN	4059192003654
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:****Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików****spiekanych.**  
Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.  
Dźwignia ustalająca.  
Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.  
Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.**w dostawie::**

od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

**Opis techniczny**

odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	25 - 50 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Ø bębena pomiarowego	17,5 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
Kalibracja	B2
granica błędu	4 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy

Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

## Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100

## Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25 mm	421100 25
---	-----------