



Śruby teowe (10.9. / 8.8.) pojedyncze, typ: 2824250



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375305 2824250
GTIN	4020772080679
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

wykonanie standardowe, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).

Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

Norma:

DIN 787

w dostawie::

pojedyncze śruby, bez nakrętki i podkładki.

Wyp. dodatkowe:

podkładki zob. nr 375340, nakrętki wysokie nr 375385

wskazówka:

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

wymiar nominalny rowka teowego: 28 mm

gwint G: M24

długość L: 250 mm

długość gwintu b: 150 mm

mniejsza szerokość nakrętki a: 27,7 mm

szerokość nakrętki e: 44 mm

Opis techniczny

mniejsza szerokość nakrętki a	27,7 mm
długość gwintu b	150 mm
wymiar nominalny rowka teowego	28 mm

szerokość nakrętki e	44 mm
wysokość k	18 mm
gwint G	M24
długość L	250 mm
typ	787