

Mitutoyo

Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

grzechotka precyzyjna **do obsługi jednoręcznej** i obsługi w uchwycie.

w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 2 μ m

\varnothing wrzeciona: 6,35 mm

\varnothing bębena pomiarowego: 18 mm

masa: 0,18 kg

Opis techniczny

wykonanie powierzchni pomiarowej	Z węglnikami spiekanymi
\varnothing bębena pomiarowego	18 mm
\varnothing wrzeciona	6,35 mm

odczyt	0,01 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
masa	0,18 kg
Kalibracja	B1
granica błędów	2 μm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100