

**HOLEX®**
**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 25-50 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420200 25-50
GTIN	4045197203779
Klasa artykułu	42B

**Opis**
**Wykonanie:**
**Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.**

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.

Dźwignia ustalająca.

Grzechotka precyzyjna oraz izolująca osłona dłoni.

Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

**w dostawie::**

od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębna pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębna pomiarowego: 18 mm

**Opis techniczny**

Ø bębna pomiarowego	18 mm
odczyt	0,01 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
zakres pomiarowy	25 - 50 mm

podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

### Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

### Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25 mm	421100 25
---	-----------