

Mitutoyo**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 25-50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

Grzechotka precyzyjna do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.

w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Opis techniczny

masa	0,4 kg
Ø bębena pomiarowego	18 mm
wykonanie powierzchni pomiarowej	Z węglnikami spiekanymi
Ø wrzeciona	6,35 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	25 - 50 mm
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	B2
granica błędów	2 µm

norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100
Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25 mm	421100 25
---	-----------