



## Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 50-75 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	420200 50-75
GTIN	4045197203786
Klasa artykułu	42B

### Opis

#### Wykonanie:

**Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.**

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.

Dźwignia ustalająca.

Grzechotka precyzyjna oraz izolująca osłona dłoni.

Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

#### w dostawie::

od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębna pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

Kalibracja: B2

odczyt: 0,01 mm

∅ wrzeciona: 6,5 mm

∅ bębna pomiarowego: 18 mm

### Opis techniczny

podziałka bębna pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	50 - 75 mm
odczyt	0,01 mm
∅ wrzeciona	6,5 mm

Ø bębenka pomiarowego	18 mm
Kalibracja	B1
Kalibracja	B2
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

### Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

### Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 50 mm	421100 50
---	-----------