

**Mikrometr zewnętrzny, zakres pomiarowy: 75-100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420410 75-100
GTIN	4059192003678
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:****Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików****spiekanych.**
Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.
Dźwignia ustalająca.
Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.
Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.**w dostawie::**

od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Opis techniczny

podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
odczyt	0,01 mm
Ø bębena pomiarowego	17,5 mm
zakres pomiarowy	75 - 100 mm
Kalibracja	B2
granica błędu	5 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy

Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 75 mm	421100 75
---	-----------