

Mitutoyo**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420545 0-25
GTIN	4946368508542
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanyymi. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

Grzechotka prec. do **obsługi jednoręcznej** i obsługi w uchwycie. **Dokładność odczytu 0,001 mm.**

Opis techniczny

odczyt	0,001 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
masa	0,3 kg
Ø bębena pomiarowego	18 mm
wykonanie powierzchni pomiarowej	z węglnikami spiekanyymi
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Kalibracja	B1
granica błędu	2 µm
norma	DIN 863

Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25