



## Śruby teowe (12,9.) pojedyncze, typ: 141250



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	375310 141250
GTIN	4020772086183
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

**wykonanie o wysokiej wytrzymałości**, klasa wytrzymałości = 12.9

#### Norma:

**DIN 787**

#### w dostawie::

**pojedyncze** śruby, bez nakrętki i podkładki.

#### Wyp. dodatkowe:

podkładki zob. nr 375340, nakrętki wysokie nr 375385.

#### wskazówka:

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

wymiar nominalny rowka teowego: 14 mm

gwint G: M12

długość L: 50 mm

długość gwintu b: 35 mm

mniejsza szerokość nakrętki a: 13,7 mm

szerokość nakrętki e: 22 mm

### Opis techniczny

szerokość nakrętki e	22 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	13,7 mm
długość gwintu b	35 mm
wysokość k	8 mm

wymiar nominalny rowka teowego	14 mm
gwint G	M12
długość L	50 mm
typ	787